

A close-up, low-angle shot of a Bizerba scale's display panel. The display is illuminated with a warm orange glow and shows the number '0,00' in a large, segmented font. Below the main display, the word 'Preis' is printed in a smaller font. The scale's housing is a light grey or off-white color, and the background is softly blurred, showing a wooden surface.

**BIZERBA**

■ ... closer to your business

■ ... Piccole nelle dimensioni, grandi  
nelle prestazioni ...

... le bilance Bizerba Economic serie EC II



Ogni volta che avete l'esigenza di pesare rapidamente e con la massima precisione, senza bisogno di prezzare, etichettare o di tutte quelle altre decine di funzioni extra, le bilance elettroniche Bizerba della serie Economic sono quello che fa per voi: poco ingombranti, leggere e pratiche da trasportare, si fanno piccole quando lo spazio a disposizione è poco e vi seguono fedeli ovunque – infatti sono l'ideale per i venditori ambulanti, tanto più che funzionano anche senza corrente.

## ... tecnologia quanto basta, comodità quante ne volete ...

### Semplicemente il numero uno della categoria

Le bilance Bizerba EC II si prestano a una gamma infinita di applicazioni - dal piccolo negozio d'alimentari alla pasticceria, dalla panetteria alla drogheria, passando per la mensa, la vendita ambulante in tutte le sue forme (dall'autonegozio al banco del mercato), sino al reparto frutta e verdura dei supermercati, dove rappresentano la soluzione ideale per il controllo del peso della merce acquistata dal cliente. Tecnologiche, economiche ed ergonomiche, sono dotate di ampio display LCD retroilluminato a 7 segmenti che garantisce una perfetta leggibilità anche al buio o in piena luce. Grazie alle batterie e alla batteria ricaricabile (in dotazione extra), inoltre, le bilance della serie Economic hanno un'autonomia di funzionamento senza corrente pari rispettivamente a 190 e 130 ore. La batteria ricaricabile si ricarica automaticamente ogni volta che l'apparecchio viene collegato a una presa di corrente.



*Indipendentemente dalla versione prescelta, una bilancia della serie Bizerba Economic è sempre la scelta giusta, in quanto garanzia di massima facilità d'utilizzo e perfetta funzionalità, grazie all'eccezionalità dei materiali e dei metodi con cui è realizzata.*

### Così come le volete ...

Essere flessibili è una cosa, fare i miracoli un'altra. Per questo le bilance Bizerba della serie EC II vengono proposte in tre varianti, ciascuna studiata su misura per particolari esigenze d'utilizzo:

- Bilance elettroniche a lettura con indicazione del peso
- Bilance elettroniche con funzione di calcolo del prezzo
- Bilance elettroniche con funzione di calcolo del prezzo e display cliente a colonna





La tastiera a membrana delle bilance EC II con funzione di calcolo del prezzo consta di oltre 30 tasti, di cui 18 di funzione e 12 diretti, questi ultimi liberamente configurabili e assegnabili. La memoria PLU/tara in grado di memorizzare sino a 200 prezzi o valori di tara garantisce massima rapidità e affidabilità di servizio.



La tastiera a membrana delle bilance EC II con solo calcolo del prezzo consta di 3 tasti, che possono essere bloccati nel caso l'apparecchio venga utilizzato come bilancia di controllo nel self service.



**EC II 200 F**  
Bilancia elettronica a leggione con funzione di calcolo del prezzo e display cliente a colonna



**EC II 100**  
Bilancia elettronica a leggione con funzione di calcolo del prezzo



Tutto, nelle bilance Bizerba, è curato sin nel più piccolo dettaglio – operazioni di pulizia comprese, semplici come bere un bicchier d'acqua. Quando forma e funzionalità si fondono nella perfezione, il nome è Bizerba.



**EC II 100 E**  
Bilancia elettronica a leggione con indicazione del peso





<b>Portata:</b>	6 kg	6 kg	12 kg	15 kg	30 kg
<b>Divisione:</b>	2 g	2 g	2 g	5 g	5 g
<b>Pesata minima:</b>	20 g	40 g	40 g	100 g	100 g
<b>Tara massima:</b>	-6 kg	-6 kg	-9,998 kg	-9,995 kg	-9,995 kg

#### Visore:

##### EC II 200 F / EC II 100

- Display a cristalli liquidi a 7 segmenti (LCD), retroilluminato da un solo lato (con funzione di stand-by in caso di funzionamento a batteria).

##### EC II 200 E

- Display a cristalli liquidi a sette segmenti (LCD), retroilluminato, bifacciale (con funzione di stand-by in caso di funzionamento a batteria). Peso: 5 cifre, prezzo unitario: 6 cifre prezzo totale: 6 cifre, tara: 4 cifre livello di carica della batteria

#### Tastiera:

##### EC II 200 F / EC II 100

- Tastiera a membrana con parte inseribile per personalizzazioni, 30 tasti di cui 18 tasti funzione e 12 tasti a richiamo diretto; tasti a richiamo diretto programmabili e personalizzabili.

##### EC II 100 E

- Tasto T: compensazione della tara con o senza compensazione automatica inseribile nel menù. Tasto posizione 0: la visualizzazione del peso può venire annullata quando la bilancia è scarica. Tasto ON/OFF: per accensione/ spegnimento della bilancia. Le funzioni dei tasti si possono bloccare, per esempio nell'utilizzo come bilancia di controllo nel self-service. L'attivazione/disattivazione della bilancia avviene tramite presa di rete.

#### Memoria:

##### EC II 200 F und EC II 100

- 200 Plu / memoria tara

#### Dati programmabili per PLU:

##### EC II 200 F / EC II 100


- Prezzo unitario / tara

#### Interfaccia RS 232:

##### EC II 200 F / EC II 100

- Dialogo dati a richiesta

#### EC II 200 F



#### Peso:

- EC II 100 = 4,35 kg
- EC II 100 E = 4,35 kg
- EC II 200 F = 4,50 kg

#### Temperatura di esercizio:

- da -10 ° a +40 °

#### Tensione di rete:

- 230 V, AC 50 Hz, (+6 / -10%), 12 VDC (optional)

#### Potenza assorbita:

- 800 mA<sup>1)</sup>

#### Funzionamento a batteria (optional):


- Funzionamento senza alimentazione di rete mediante n.6 batterie tipo Ni-MH 7000 mAh (misura D), Periodo di funzionamento<sup>2)</sup> con batterie completamente cariche: circa 70 ore, con retroilluminazione del visore accesa, circa 120 con retroilluminazione del visore spenta. Le batterie si possono ricaricare tramite l'alimentatore della bilancia. Batterie non comprese nella fornitura del vano batteria. In alternativa, possono essere utilizzate anche batterie 6 x 1,5 V di misura D non ricaricabili. Periodo di funzionamento con batterie nuove fino a 190 ore con retroilluminazione del visore accesa, fino a 250 con retroilluminazione del visore spenta. Batterie non fornibili.

#### Possibilità di impiego di una batteria 12V esterna


<sup>1)</sup> Potenza massima assorbita durante il caricamento della batteria

<sup>2)</sup> Il buon funzionamento dipende dal periodo di utilizzo e dallo stato di carica della batteria

#### EC II 100



#### EC II 100 E



#### Members of the Bizerba Group

Bizerba GmbH & Co. KG  
Wilhelm-Kraut-Straße 65  
72336 Balingen  
Germania  
Tel. +49 7433 12-0  
Fax +49 7433 12-2696  
marketing@bizerba.de  
www.bizerba.com

Bizerba S.p.A.  
Via G. Agnesi, 172  
20033 Desio (MI)  
Italia  
Tel. +39 0362 614-1  
Fax +39 0362 614-301  
info@bizerba.it  
www.bizerba.it

Filiali:  
Nord-Ovest (Lombardia)  
Tel. +39 0362 614-246  
Fax +39 0362 614-546  
Liguria • Piemonte  
Valle D'Aosta  
Tel. +39 011 42009-1  
Fax +39 011 42009-352

Triveneto  
Tel. +39 049 63-2432  
Fax +39 049 63-1188  
Toscana • Lazio • Umbria  
Tel. +39 055 30274-1  
Fax +39 055 30274-31  
Campania • Molise  
Tel. +39 081 5228-486  
Fax +39 081 5228-533

Basilicata • Calabria  
Puglia • Albania  
Tel. +39 0831 5207-1  
Fax +39 0831 5207-31  
Sardegna • Sicilia • Malta  
Tel. +39 079 299-285  
Fax +39 079 3763-308

Emilia Romagna  
Marche • Abruzzi  
Tel. +39 051 625-7209  
Fax +39 051 625-9493  
Centro Assistenza  
Tecnica Marche  
Tel. +39 071 2868-115  
Fax +39 071 2868-115